

水銀使用製品一覧

横河計測株式会社

発行日:2016年12月28日

Rev.1:2017年01月17日

Rev.2:2017年12月18日

Rev.3:2019年02月22日

Rev.4:2020年04月13日

Rev.5:2025年07月25日

(1)冷陰極蛍光ランプ(CCFL)使用製品

①特定水銀使用製品

※特定水銀使用製品:電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)で、1個当たりの水銀含有量が3.5mgを超えて、その長さが500mm以下のもの

形名	製品名称	特定水銀使用製品	備考
705313	AG4100 任意波形発生器 (3chモデル)	該当	外為法に基づく輸出入規制あり(2018年1月1日規制開始)
705312	AG4100 任意波形発生器(2chモデル)	該当	同上
810803000	AQ6315A 光スペクトラムアナライザ	該当	同上
810803100	AQ6315B 光スペクトラムアナライザ	該当	同上
810804100	AQ6317B 光スペクトラムアナライザ	該当	同上
810804800	AQ6317C 光スペクトラムアナライザ	該当	同上
810803600	AQ6330 光スペクトラムアナライザ	該当	同上
813919700	AQ7410B 高分解能リフレクトメータ	該当	同上
814108603	AQ8202-01 システムコントローラ	該当	同上
822900900	AQ8423Z 光アンプアナライザ	該当	同上
702411	AR4400 アナライジングレコーダ	該当	同上
702412	AR4400 アナライジングレコーダ	該当	同上
702413	AR4400 アナライジングレコーダ	該当	同上
702421	AR4800 アナライジングレコーダ	該当	同上
702422	AR4800 アナライジングレコーダ	該当	同上
702423	AR4800 アナライジングレコーダ	該当	同上
702424	AR4800 アナライジングレコーダ	該当	同上
701530	DL1540C デジタルオシロスコープ	該当	同上
701540	DL1540CL デジタルオシロスコープ	該当	同上
701605	DL1620 デジタルオシロスコープ	該当	同上
701610	DL1640 デジタルオシロスコープ	該当	同上
701620	DL1640L デジタルオシロスコープ	該当	同上
701705	DL1720 デジタルオシロスコープ	該当	同上
701715	DL1720E デジタルオシロスコープ	該当	同上
701725	DL1735E デジタルオシロスコープ	該当	同上
701710	DL1740 デジタルオシロスコープ	該当	同上
701730	DL1740E デジタルオシロスコープ	該当	同上
701740	DL1740EL デジタルオシロスコープ	該当	同上
700821	DL2700 デジタルオシロスコープ	該当	同上
700822	DL2700 デジタルオシロスコープ	該当	同上
700823	DL2700 デジタルオシロスコープ	該当	同上
700841	DL2700 デジタルオシロスコープ	該当	同上
700842	DL2700 デジタルオシロスコープ	該当	同上
700843	DL2700 デジタルオシロスコープ	該当	同上
700861	DL2700 デジタルオシロスコープ	該当	同上
700862	DL2700 デジタルオシロスコープ	該当	同上
700863	DL2700 デジタルオシロスコープ	該当	同上
700881	DL2700 デジタルオシロスコープ	該当	同上
700882	DL2700 デジタルオシロスコープ	該当	同上
700883	DL2700 デジタルオシロスコープ	該当	同上
700540	DL5140 デジタルオシロスコープ	該当	同上
700580	DL5180 デジタルオシロスコープ	該当	同上
701410	DL7100 デジタルオシロスコープ	該当	同上
701420	DL7100 デジタルオシロスコープ	該当	同上
701430	DL7200 デジタルオシロスコープ	該当	同上
701440	DL7200 デジタルオシロスコープ	該当	同上
706111	FG210 シンセサイズドファンクションジェネレータ	該当	同上
706112	FG220 シンセサイズドファンクションジェネレータ	該当	同上
706121	FG310 シンセサイズドファンクションジェネレータ	該当	同上
706122	FG320 シンセサイズドファンクションジェネレータ	該当	同上
703250	ISDB-T 地上デジタル放送信号発生器 VG3100T	該当	同上
253710	PZ4000 パワーアナライザ	該当	同上
704210	TA320 タイムインターバルアナライザ	該当	同上
704310	TA520 タイムインターバルアナライザ	該当	同上
704510	TA720 タイムインターバルアナライザ	該当	同上
703155	VB8300 ベースバンド信号発生器	該当	同上
733012	VC100 W-CDMA 移動機テスタ	該当	同上
733016	VC200 携帯電話機テスタ	該当	同上
733013	VC210 携帯電話機テスタ	該当	同上
733014	VC220 携帯電話機テスタ	該当	同上
733015	VC230 携帯電話機テスタ	該当	同上
733010	W-CDMA 移動機テスタ VC100	該当	同上
733011	W-CDMA 移動機テスタVC110	該当	同上
760101	WT1600 デジタルパワーメータ	該当	同上
703110	デジタルIQ信号発生器 VB2000	該当	同上
703120	デジタルIQ信号発生器 VB2000	該当	同上
703130	デジタルIQ信号発生器 VB2000	該当	同上
703140	デジタルIQ信号発生器 VB2000	該当	同上
703220	デジタル変調信号発生器 VG3000E	該当	同上
703230	デジタル変調信号発生器 VG6000	該当	同上
2301	電子メータ	該当	同上
703240	広帯域IQ復調器 VN6000	該当	同上
705311	任意波形発生器 AG4100(1chモデル)	該当	同上
703150	任意波形発生器 VB8000	該当	同上

②特定水銀使用製品非該当の水銀使用製品

※外為法に基づく輸出入規制がない水銀使用製品

形名	製品名称	特定水銀使用製品	備考
810804600	AQ6319 光スペクトラムアナライザ	非該当	
810804300	AQ6331 光スペクトラムアナライザ	非該当	
735301	AQ6370 光スペクトラムアナライザ	非該当	
735302	AQ6370B 光スペクトラムアナライザ	非該当	
735303	AQ6373 光スペクトラムアナライザ	非該当	
735305	AQ6375 光スペクトラムアナライザ	非該当	
813917300	AQ7250 mini-OTDR	非該当	
813920300	AQ7260 OTDR	非該当	
735020	AQ7270 OTDR	非該当	
735021	AQ7270 OTDR	非該当	
735022	AQ7270 OTDR	非該当	
735023	AQ7270 OTDR	非該当	
735024	AQ7270 OTDR	非該当	
735025	AQ7270 OTDR	非該当	
735026	AQ7270 OTDR	非該当	
735027	AQ7270 OTDR	非該当	
735028	AQ7270 OTDR	非該当	
735029	AQ7270 OTDR	非該当	
735030	AQ7270 OTDR	非該当	
735031	AQ7275 OTDR	非該当	
735032	AQ7275 OTDR	非該当	
735033	AQ7275 OTDR	非該当	
735034	AQ7275 OTDR	非該当	
735035	AQ7275 OTDR	非該当	
735036	AQ7275 OTDR	非該当	
735037	AQ7275 OTDR	非該当	
735038	AQ7275 OTDR	非該当	
735040	AQ7275 OTDR	非該当	
735041	AQ7275 OTDR	非該当	
816300800	AQ7750 光サンプリングオシロスコープ	非該当	
814109400	AQ8204 フレームコントローラ	非該当	
732036	CDM信号発生器	非該当	
DL6054	DL6054 デジタルオシロスコープ	非該当	
DL6104	DL6104 デジタルオシロスコープ	非該当	
DL6154	DL6154 デジタルオシロスコープ	非該当	
701810	デジタルスコープ DL708	非該当	
701820	DL708E デジタルスコープ	非該当	
701830	DL716 デジタルスコープ	非該当	
701831	DL716 デジタルスコープ	非該当	
701450	DL7440 デジタルオシロスコープ	非該当	
701460	DL7440 デジタルオシロスコープ	非該当	
701470	DL7480 デジタルオシロスコープ	非該当	
701480	DL7480 デジタルオシロスコープ	非該当	
701210	DL750 スコープコーダ	非該当	
701230	DL750P スコープコーダ	非該当	
701307	DL9040 デジタルオシロスコープ	非該当	
701308	DL9040L デジタルオシロスコープ	非該当	
701310	DL9140 デジタルオシロスコープ	非該当	
701311	DL9140L デジタルオシロスコープ	非該当	
701312	DL9240 デジタルオシロスコープ	非該当	
701313	DL9240L デジタルオシロスコープ	非該当	
701320	DL9505L デジタルオシロスコープ	非該当	
701321	DL9510L デジタルオシロスコープ	非該当	
701330	DL9705L デジタルオシロスコープ	非該当	
701331	DL9710L デジタルオシロスコープ	非該当	
DLM6054	DLM6054 ミックスドシグナルオシロスコープ	非該当	
DLM6104	DLM6104 ミックスドシグナルオシロスコープ	非該当	
731210	NX4000 トランスポートアナライザ	非該当	
701351	SB5310 ビークルシリアルバスアナライザ	非該当	
701361	SB5710 ビークルシリアルバスアナライザ	非該当	
701240	SL1400 スコープコーダ ライト	非該当	
733020	VC3300 ワイヤレスコミュニケーションテスタ	非該当	
703260	VN7100 広帯域変調アナライザ	非該当	
760301	WT3000 プレシジョンパワーアナライザ	非該当	
760302	WT3000 プレシジョンパワーアナライザ	非該当	
760303	WT3000 プレシジョンパワーアナライザ	非該当	
760304	WT3000 プレシジョンパワーアナライザ	非該当	
710105	DLM2022 デジタルオシロスコープ	非該当	計器番号:91S316305以降、水銀非含有のLEDバックライトに切替え済み。*1
710110	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	非該当	
710115	DLM2032 デジタルオシロスコープ	非該当	
710120	DLM2034 ミックスドシグナルオシロスコープ	非該当	
710125	DLM2052 デジタルオシロスコープ	非該当	
710130	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	非該当	計器番号:C2RD10013VとC3RC24009E以降、水銀非含有のLEDバックライトに切替え済み。*2
760201	WT500 パワーアナライザ	非該当	
760202	WT500 パワーアナライザ	非該当	
760203	WT500 パワーアナライザ	非該当	計器番号:91U830178以降、水銀非含有のLEDバックライトに切替え済み。*1
WT3001E	WT3000E プレシジョンパワーアナライザ	非該当	
WT3002E	WT3000E プレシジョンパワーアナライザ	非該当	
WT3003E	WT3000E プレシジョンパワーアナライザ	非該当	
WT3004E	WT3000E プレシジョンパワーアナライザ	非該当	

*1: DLM2000, WT3000Eシリーズの計器番号体系
【計器番号の体系(9桁)】
91YMnnnnn
①Y: 完成年(S: 2016年 ※T～Z: 2017年～2023年)
②M: 完成月(1月～9月: 1～9, 10月～12月: A～C)
③nnnn: 完成年月ごとの連番(00001～99999)
※99999を超える場合、頭1文字に英字A～Z(I、Oを除く)を使用して発番する(A0001～Z9999)

*2: WT500シリーズの計器番号体系
【計器番号の体系(10桁or11桁)】 ※下2桁(Fn)は内部コード
C2YMDDnnnFn
または、
C3YMDDnnnFn
①Y: 製造年(R: 2015年 ※S～Z: 2016年～2023年)
②M: 製造月(1月～12月: A～M(Iを除く))
③DD: 製造日(1～31日: 01～31)
④nnn: 製造年月日ごとの連番(001～999)
※999を超える場合、頭1文字に英字A～Z(I、Oを除く)を使用して発番する(A00～Z99)

(2) 赤外線検出素子使用製品

※外為法に基づく輸出入規制がない水銀使用製品			
形名	製品名称	特定水銀使用製品	備考
AQ6377	AQ6377 光スペクトラムアナライザ	非該当	販売開始2020/1/16～販売終了2025/3/31
AQ6377E	AQ6377E 光スペクトラムアナライザ	非該当	販売開始2025/1/15